

GEBERIT AQUACLEAN. DUSJTOALETET.

SLIK FINNER DU SERIENUMMERET

Geberit AquaClean Tuma



Under dekselet

1. Skyv dekselet bakover
2. S/N er plassert under dekselet

Geberit AquaClean 4000



Bak dekselet

1. S/N er plassert bak på venstre side

GEBERIT AQUACLEAN. DUSJTOALETET.

SLIK FINNER DU SERIENUMMERET

Geberit AquaClean Mera



- Under dekselet
1. Skyv dekselet fremover
 2. Vipp dekselet opp
 3. S/N er plassert under dekselet

Geberit AquaClean Sela



- Under dekselet
1. Vipp dekselet opp
 2. S/N er plassert under dekselet

Geberit AquaClean Tuma



- Under dekselet
1. Skyv dekselet bakover
 2. S/N er plassert under dekselet

■ GEBERIT
Geberit AquaClean Tuma Comfort
824.959.00.0
IPX4
230 V / 50 Hz 2000 W
0 -1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8" SVGW DVGW
P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil
WW32017
1001

(001 010000 000 987 308 001 001)

■ GEBERIT
Geberit AquaClean Tuma Comfort
824.959.00.0
IPX4
230 V / 50 Hz 2000 W
0 -1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8" SVGW DVGW
P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil
WW32017
1001

(001 010000 000 987 308 001 001)

■ GEBERIT
Geberit AquaClean Tuma Comfort
824.959.00.0
IPX4
230 V / 50 Hz 2000 W
0 -1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8" SVGW DVGW
P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil
WW32017
1001

(001 010000 000 987 308 001 001)